


**HOLEX****Armario ropero con cubierta inclinada, base y cierre de falleba de seguridad,  
Número de departamentos: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	949621 4
GTIN	4062406082215
Clase de artículo	92S

**Descripción****NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

El cuerpo dispone de una cubierta inclinada que evita la colocación de objetos. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

**Norma:****DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

**Nota:**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altura delante: 1800 mm

Altura detrás: 2000 mm  
 Anchura: 1190 mm  
 Profundidad: 500 mm  
 Anchura útil por departamento: 220 mm  
 Profundidad útil por departamento: 465 mm

## Descripción técnica

para candado	sí
Modelo estructura inferior	Base
Profundidad útil por departamento	465 mm
adecuado para casco integral	sí
Profundidad	500 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Norma	DIN 4547
Ranura de ventilación puerta	sí
Anchura útil por departamento	220 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Altura detrás	2000 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada	360 - 530 mm
Altura delante	1800 mm
Peso	83 kg
Cubierta inclinada	sí
Número de estantes fijos	1
Barnizado especial posible	no
Número de barras para ropa	1
Número de departamentos	4
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Anchura	1190 mm
Profundidad de estante	465 mm
Anchura estante	220 mm

Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

## Accesorios

Schuhschale aus Kunststoff Unidad 1	949761 1
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300
Spiegel pieza 1	949770 1
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Candado galvanizado bloqueo diferente Tipo 40	085822 40
Kleiderbügel pieza 10	949775 10