



Armario ropero con cubierta inclinada, base y cerradura de pasador cilíndrico, Número de departamentos: 4



Datos de pedido

Número de pedido

949620 4

GTIN

Clase de artículo

92S

Descripción

Ejecución:

El cuerpo dispone de una cubierta inclinada que evita la colocación de objetos. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura estante	220 mm
Número de barras para ropa	1
Profundidad útil por departamento	465 mm
Ranura de ventilación puerta	sí
Profundidad	500 mm
Cubierta inclinada	sí
Norma	DIN 4547
Altura delante	1800 mm
Anchura útil por departamento	220 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada	360 - 530 mm
adecuado para casco integral	sí
Peso	83 kg
Anchura	1190 mm
Barnizado especial posible	no
Modelo estructura inferior	Base
Altura detrás	2000 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
Modelo cerradura	Cerradura de pasador cilíndrico
Número de departamentos	4
Número de estantes fijos	1
Profundidad de estante	465 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Kleiderbügel pieza 10	949775 10