

HOLEX**Armario ropero con cubierta inclinada, patas de plástico y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 3****Datos de pedido**

Número de pedido

949623 3

GTIN

Clase de artículo

92S

Descripción**Ejecución:**

El cuerpo dispone de una cubierta inclinada que evita la colocación de objetos. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Se puede elegir entre base y patas de plástico.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Barnizado especial posible	no
Número de barras para ropa	1
Altura detrás	2000 mm
Anchura	900 mm
Altura delante	1800 mm
Número de estantes fijos	1
Ranura de ventilación puerta	sí
Modelo estructura inferior	Pies de plástico
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
para candado	sí
Profundidad	500 mm
Modelo cerradura	Cierre de falleba de seguridad
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Profundidad de estante	465 mm
adecuado para casco integral	sí
Altura útil por percha con cubierta inclinada	360 - 530 mm
Norma	DIN 4547
Cubierta inclinada	sí
Anchura útil por departamento	220 mm
para candado con Ø del arco hasta	6 mm
Anchura estante	220 mm
Número de departamentos	3
Peso	70 kg
Profundidad útil por departamento	465 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Kleiderbügel pieza 1	949775 1