



Armario ropero con banco y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 3



Datos de pedido

Número de pedido

949625 3

GTIN

Clase de artículo

92S

Descripción

Ejecución:

Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Láminas estándar de haya, en el perfil aprox. 60×35 mm, cepilladas por todos los lados, arriba redondeada, barnizado claro.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No es posible una pintura especial.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura	2090 mm
Altura útil por percha	345 mm
Profundidad	500 mm
Peso	63 kg
Altura banco	420 mm
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
Anchura útil por departamento	230 mm
Profundidad banco	315 mm
Profundidad útil por departamento	465 mm
Profundidad de estante	465 mm
Anchura estante	220 mm
Número de departamentos	3
Anchura	900 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1	949761 1
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300
Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Kleiderbügel pieza 1	949775 1