

HOLEX**Armario ropero con banco y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	949624 4
GTIN	4062406082307
Clase de artículo	92S

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Láminas estándar de haya, en el perfil aprox. 60x35 mm, cepilladas por todos los lados, arriba redondeada, barnizado claro.

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No es posible una pintura especial.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altura: 2090 mm

Anchura: 1190 mm

Profundidad: 500 mm
 Anchura útil por departamento: 230 mm
 Profundidad útil por departamento: 465 mm
 Altura útil por departamento ropa: 1260 mm

Descripción técnica

Profundidad útil por departamento	465 mm
Altura banco	420 mm
Anchura	1190 mm
Número de departamentos	4
Altura	2090 mm
Anchura estante	220 mm
Anchura útil por departamento	230 mm
Altura útil por percha	345 mm
Peso	80 kg
Profundidad	500 mm
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
Profundidad banco	315 mm
Profundidad de estante	465 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Spiegel pieza 1	949770 1
Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Unidad 1	949761 1

Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300