

HOLEX**Armario ropero con cubierta inclinada, banco y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 4****Datos de pedido**

Número de pedido

949640 4

GTIN

Clase de artículo

92S

Descripción**Ejecución:**

El cuerpo dispone de una cubierta inclinada que evita la colocación de objetos. Ancho de departamento 300 mm con sombrerero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Láminas de asiento del banco estándar de haya, en el perfil aprox. 60×35 mm, cepilladas por todos los lados, arriba redondeada, barnizado claro.

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad.

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, banco de asiento similar a gris antracita, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura delante	2090 mm
Anchura útil por departamento	220 mm
Peso	102 kg
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
Profundidad de estante	465 mm
Profundidad	500 mm
Anchura	1190 mm
Altura banco	420 mm
Altura detrás	2290 mm
Anchura estante	220 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada	360 - 530 mm
Anchura banco	1190 mm
Profundidad útil por departamento	465 mm
Profundidad banco	315 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Tipo 1	949761 1
Spiegel Tipo 1	949770 1
Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300