



## Armario ropero con banco y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	949625 4
GTIN	4062406082338
Clase de artículo	92S

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

**Ejecución:**

Ancho de departamento 300 mm con sombrero soldado fijo. El perchero dispone de 3 colgadores deslizantes. Puerta con perforación para ventilación Karo y etiquetero estampado. Láminas estándar de haya, en el perfil aprox. 60×35 mm, cepilladas por todos los lados, arriba redondeada, barnizado claro.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

**Norma:**

**DIN 4547**

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No es posible una pintura especial.

**Nota:**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altura: 2090 mm

Anchura: 1190 mm  
 Profundidad: 500 mm  
 Anchura útil por departamento: 230 mm  
 Profundidad útil por departamento: 465 mm  
 Altura útil por departamento ropa: 1260 mm

## Descripción técnica

Altura banco	420 mm
Anchura útil por departamento	230 mm
Profundidad útil por departamento	465 mm
Peso	80 kg
Altura	2090 mm
Anchura estante	220 mm
Altura útil por percha	345 mm
Profundidad	500 mm
Profundidad de estante	465 mm
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
Profundidad banco	315 mm
Anchura	1190 mm
Número de departamentos	4
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

## Accesorios

Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Unidad 1	949761 1

Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Spiegel pieza 1	949770 1
Kleiderbügel pieza 10	949775 10
Candado galvanizado bloqueo diferente Tipo 40	085822 40