



Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 38 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	630016 6
GTIN	4018754260638
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M20.

Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M18.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 9 ud. n.º 631000 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Vaso de 1/2 pulgada de 6 caras: 10 uds. n.º 642200 tam. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Vasos de punta de 1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.º 631700 tam. 3; 4; 5

Vasos de punta de 1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.º 643200 tam. 6; 8; 10; 12; 14

Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 633000 tam. 116

Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641300 tam. 300

Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632800 tam. 150

Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150

Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.º 641000 tam. 130; 255

Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 633500 tam. 1/4

Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641600 tam. 1/2

Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632000 tam. 1/4

Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 640100 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-14 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-30 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Número de piezas	38
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	454 mm
Anchura	253 mm
Altura	64 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total mm	633000
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total mm	632800
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 5 mm	631700 5
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642200 21
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631000 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631000 4
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642200 24
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642200 18
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642200 27
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
	631700 4

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo Hexágono 4 mm

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643200 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643200 8
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642200 19
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631000 10
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632400 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631000 11
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642200 16
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642200 30
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643200 12
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642200 22
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643200 14
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631000 9
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631000 6
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642200 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631000 5
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643200 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631000 7
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632400 50
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642200 17
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631000 8
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo Hexágono 3 mm	631700 3
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633000 116
Carraca conmutable, 1/2 pulgada Tipo 1/2	640100 1/2
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633500 1/4
Carraca reversible, 1/4 pulgada Tipo 1/4	632000 1/4
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632800 150

Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm

641300 300