



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 19 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	630166 6
GTIN	4018754261512
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.º 631000 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Mango transversal: 1 ud. n.º 633000 tam. 116

Mango encajable: 1 ud. n.º 632800 tam. 150

Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633500 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632000 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 57 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 3,5-13 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Número de piezas	19
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	3,5-13 mm
Longitud	227 mm
Anchura	131 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631000 5,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631000 13
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 3,5 mm	631000 3,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631000 12
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632400 150
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total mm	632800
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631000 5
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo	633500
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631000 10
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631000 4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631000 4,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631000 6
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632400 50
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631000 9
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631000 11
Carraca conmutable, 1/4 pulgada Tipo	632000
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total mm	633000
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631000 7

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm

631000 8