

**Mango encajable, 1/4 pulgada, Longitud total: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	632800 150
GTIN	4018754012299
Clase de artículo	63A

Descripción**Ejecución:**

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje "ciego".

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-E 6,3**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 632829

Descripción técnica

Longitud total	150 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Llave de vaso

