

**Mango encajable, 1/4 pulgada Mango flexible, Longitud total: 240mm****Datos de pedido**

Número de pedido	632900 240
GTIN	4018754278985
Clase de artículo	63A

Descripción**Ejecución:**

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje "ciego".

Aplicación:

Sólo para apriete a derecha hasta un máximo de 5 Nm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-E 6,3**Idóneo para:**

Insertos accionados a mano.

Descripción técnica

Longitud total	150 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Llave de vaso