

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/12mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Clase de artículo	21U

## Descripción técnica

Código ISO Soporte	A25X DCLNR/L12
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Tamaño de placa	12 mm
Desplazamiento central $L_3$	17 mm
Calzo	259033 2
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	29,5 mm
Tornillo para calzo	259027 2
Longitud total L	225 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24,3 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Brida, tornillo, junta tórica	259036 1
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar