

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
32/12mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250034 32/12 |
| GTIN | 4062406082956 |
| Clase de artículo | 21U |

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| Código ISO Soporte | A32X DCLNR/L12 |
| Longitud total L | 288 mm |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 38 mm |
| Desplazamiento central L_3 | 22 mm |
| Tornillo para calzo | 259027 2 |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. |
| Tamaño de placa | 12 mm |
| Calzo | 259033 2 |
| Longitud de sujeción L_2 | 31 mm |
| Brida, tornillo, junta tórica | 259036 1 |
| Ø de mango D_s | 35 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 3×D |
| Refrigeración interior | sí |

| | |
|------------------|---------------------|
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |