

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Clase de artículo	21U

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	17 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	29,5 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Código ISO Soporte	A25X DCLNR/L12
Tornillo para calzo	259027 2
Tamaño de placa	12 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Calzo	259033 2
Longitud de sujeción L_2	24,3 mm
Longitud total L	225 mm
Brida, tornillo, junta tórica	259036 1
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar