

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo, 9 cajones, Tablero de haya Multiplex, 20×20G, Longitud de tablero: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	921094 1500
GTIN	4062406083069
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.

Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 200, 250

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Carcasa de cajonera altura útil	625 mm
Altura	950 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón anchura útil	500 mm
Serie	Ready-to-go
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	800 kg
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Cantidad de cajones	4
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Anchura de la estructura inferior	1300 mm
Peso	188,7 kg
Cajón anchura útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 250 mm	927800 250
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 75/1	950320 75/1
Revestimiento de PVC blando, transparente Anchura 1500 mm	951951 1500
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 75/3	950320 75/3
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 75/2	950320 75/2
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada Cantidad de herramientas 37	953828 37
Surtido de taller Cantidad de herramientas 26	955081 26
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/2	950320 100/2
Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Bombillo con 2 llaves Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) 003	950050 003
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 125/3	950320 125/3
Surtido de alicates Cantidad de herramientas 5	954295 5
Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/1	950320 100/1
Herramienta de desmontaje Tipo 1	950070 1
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada Cantidad de herramientas 39	953833 39
Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 20X20	951910 20X20

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/3	950320 100/3
Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas Medida en G 20X20	951885 20X20
Destornilladores-surtido Cantidad de herramientas 10	953521 10
Juego de llaves combinadas estrella/boca Cantidad de herramientas 20	952505 20
Surtido de taller Cantidad de herramientas 22	955071 22
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Trazado y serrado Cantidad de herramientas 8	954895 8
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 125/4	950320 125/4
Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/1	950300 75/1
Surtido de alicates Cantidad de herramientas 5	954305 5
Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/2	950300 75/2
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 125/6	950320 125/6
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 150/5	950320 150/5
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 125/1	950320 125/1
Surtido de limas Cantidad de herramientas 6	952253 6
Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/3	950300 75/3
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 150/4	950320 150/4
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada Cantidad de herramientas 32	953821 32
Estera para cajones Medida en G 20X20	951830 20X20
Surtido de alicates Cantidad de herramientas 5	954306 5
Surtido de taller Cantidad de herramientas 22	955072 22
Destornilladores-surtido Cantidad de herramientas 10	953522 10