

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo, puerta a la izquierda, 4 cajones a la derecha, cajón longitudinal, placa de bambú, 20×20G, Longitud de tablero: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	921131 1500
GTIN	4062406083113
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.

Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.

Con cajón longitudinal para el almacenamiento de herramientas grandes.

Colocación:

Altura puerta (izquierda) mm: 425

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 100, 150

Altura frontal de cajones, cajón longitudinal, en mm: 125

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cajón profundidad útil en G	20
Cajones superficie útil en G	20x20
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	800 kg
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Serie	Ready-to-go
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	20
Anchura de la estructura inferior	1300 mm
Altura	950 mm
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Cajón longitudinal profundidad útil	500 mm
Peso	151,2 kg
Cajón longitudinal anchura útil	1100 mm
Carcasa de cajonera altura útil	425 mm
Cantidad de cajones	4
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %

Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Destornilladores-surtido Cantidad de herramientas 10	953521 10
Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 20X20	951910 20X20
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 150/4	950320 150/4
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 75/2	950320 75/2
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 150/5	950320 150/5
Bombillo con 2 llaves Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) 003	950050 003
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/2	950320 100/2
Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados Cantidad de piezas 100/3	950320 100/3
Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/2	950300 75/2
Surtido de limas Cantidad de herramientas 6	952253 6
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada Cantidad de herramientas 37	953828 37
	950320 75/3

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados
Cantidad de piezas 75/3

Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas
Medida en G 20X20

951885 20X20

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada Cantidad de
herramientas 32

953821 32

Surtido de taller Cantidad de herramientas 22

955071 22

Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/3

950300 75/3

Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick Tipo 75/1

950300 75/1

Revestimiento de PVC blando, transparente Anchura 1500
mm

951951 1500

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados
Cantidad de piezas 100/1

950320 100/1

Juego de llaves combinadas estrella/boca Cantidad de
herramientas 20

952505 20

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada y 1/2 pulgada
Cantidad de herramientas 39

953833 39

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados
Cantidad de piezas 75/1

950320 75/1

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21

914227 KO21

Estera para cajones Medida en G 20X20

951830 20X20

Herramienta de desmontaje Tipo 1

950070 1

Surtido de alicates Cantidad de herramientas 5

954305 5

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12

914226 KO12

Surtido de taller Cantidad de herramientas 26

955081 26

Juego de limpiador y aceite tratante Tipo 1

926403 1

Trazado y serrado Cantidad de herramientas 8

954895 8

Surtido de alicates Cantidad de herramientas 5

954295 5

Cajón Altura frontal de cajón 75 mm

927800 75

Surtido de alicates Cantidad de herramientas 5

954306 5

Destornilladores-surtido Cantidad de herramientas 10

953522 10

Surtido de taller Cantidad de herramientas 22

955072 22

