

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario Basic, con panel posterior, altura 950 mm, Tablero de Eluplan oscuro, Longitud de tablero: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	922037 2000
GTIN	4062406083311
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Panel posterior adicional para aumentar la capacidad de carga. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo.

Suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapas de nudo, 1 panel posterior de dos partes, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Altura	950 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Serie	vario Basic
Tablero de trabajo profundidad	750 mm

Material tablero de trabajo	Eluplan
Peso	87 kg
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	600 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo

Accesorios

Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) Longitud de tablero 2000 mm	926241 2000
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900
Panel posterior / estante de almacenamiento de una pieza Adecuado para longitud de tablero 2000 mm	927140 2000
Chapa de nudos Tipo 1	927122 1