

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario Basic, con panel posterior, altura 950 mm, Tablero de Eluplan oscuro, Longitud de tablero: 1000mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 922037 1000 |
| GTIN | 4062406083298 |
| Clase de artículo | 9GG |

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Panel posterior adicional para aumentar la capacidad de carga. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo.

Suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapas de nudo, 1 panel posterior de dos partes, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|--------|
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm |
| Peso | 51 kg |

| | |
|--|--|
| Longitud del tablero de trabajo | 1000 mm |
| Serie | vario Basic |
| Material tablero de trabajo | Eluplan |
| Altura | 950 mm |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm |
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero |
| Grosor material | 1 mm |
| Banco de trabajo altura | 950 mm |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 600 kg |
| Grosor de plaquita | 50 mm |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Chapa de nudos Tipo 1 | 927122 1 |
| Pie de soporte Altura 900 mm | 927000 900 |
| Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) Longitud de tablero 1000 mm | 926241 1000 |
| Panel posterior / estante de almacenamiento de una pieza Adecuado para longitud de tablero 1000 mm | 927140 1000 |