

Garant**Fresa de inmersión de 90°, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 40/3mm**

Datos de pedido

Número de pedido	211811 40/3
GTIN	4045197715074
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Prolongable a voluntad mediante conexión de rosca.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	47 mm
Ø D_2	29 mm
Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Rosca de alojamiento M	M16
Ø de corte D_c	40 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro a_p	8 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	5,65 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	30,34 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	78 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP