

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con carcasa 16G, altura 850 mm, placa de bambú, 12x20G, Longitud de tablero: 1000/3mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 922041 1000/3 |
| GTIN | 4062406083335 |
| Clase de artículo | 9GG |

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 100, 150

Suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapa de nudo, carcasa de cajonera, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg |
| Cajón profundidad útil en G | 20 |
| Serie | vario |
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm |
| Carcasa de cajonera, anchura | 400 mm |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm |
| Cajón anchura útil | 300 mm |
| Cajón anchura útil en G | 12 |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 78 kg |
| Carcasa de cajonera altura útil | 325 mm |
| Carcasa de cajonera, altura | 400 mm |
| Cantidad de cajones | 3 |
| Carcasa de cajonera, profundidad | 650 mm |
| Cajones superficie útil en G | 12×20 |
| Longitud del tablero de trabajo | 1000 mm |
| Cajón profundidad útil | 500 mm |
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero |
| Grosor material | 1 mm |
| Banco de trabajo altura | 850 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Grosor de plaquita | 50 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | 12×20G |

Tipo de producto

Banco de trabajo

Accesorios

Bombillo con 2 llaves Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) 003

950050 003

Cajón Altura frontal de cajón 100 mm

927500 100

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21

914227 KO21

Cajón Altura frontal de cajón 75 mm

927500 75

Cajón Altura frontal de cajón 150 mm

927500 150

Chapa de nudos Tipo 1

927122 1

Pie de soporte Altura 800 mm

927000 800

Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 400/3

927300 400/3

Tablero de trabajo, 50 mm de grosorde bambú encolado en cruz Longitud de tablero 1000 mm

926001 1000