

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con carcasa 16G, altura 850 mm, Tablero de Eluplan oscuro, 12x20G, Longitud de tablero: 1000/2mm**Datos de pedido**

Número de pedido	922047 1000/2
GTIN	4062406083441
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 150

Suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapa de nudo, carcasa de cajonera, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Cantidad de cajones	2
Cajón anchura útil	300 mm
Peso	68 kg
Carcasa de cajonera, anchura	400 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Cajón anchura útil en G	12
Cajón profundidad útil	500 mm
Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Altura	850 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Serie	vario
Cajones superficie útil en G	12×20
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Carcasa de cajonera altura útil	225 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Carcasa de cajonera, altura	300 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G

Tipo de producto

Banco de trabajo

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927500 150
Bombillo con 2 llaves Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) 003	950050 003
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) Longitud de tablero 1000 mm	926241 1000
Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2	927300 300/2
Chapa de nudos Tipo 1	927122 1