

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo Vario con carcasa 16G, altura 950 mm, Tablero de haya Multiplex, 12×20G, Longitud de tablero: 2000/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	922054 2000/2
GTIN	4062406083601
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón mm: 75, 150

**Suministro:**

2 pies soporte, 1 pareja de chapas de nudo, carcasa con cajones, tablero de trabajo.

**Partes opcionales:**

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

**Lacado:**

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
--------------------------------	--------

Cajón anchura útil en G	12
Carcasa de cajonera altura útil	225 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Cajón anchura útil	300 mm
Altura	950 mm
Cantidad de cajones	2
Carcasa de cajonera, altura	300 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Cajón profundidad útil en G	20
Carcasa de cajonera, anchura	400 mm
Serie	vario
Peso	97 kg
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Cajones superficie útil en G	12×20
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

---

**Accesorios**

Chapa de nudos Tipo 1	927122 1
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/2	927300 300/2
Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de haya multiplex Longitud de tablero 2000 mm	926081 2000