

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo Vario con carcasa 24G, altura 850 mm, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	922521 2000
GTIN	4062406084066
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón mm: 125

**Suministro:**

2 pies soporte, 1 pareja de chapa de nudo, carcasa de cajonera, tablero de trabajo.

**Partes opcionales:**

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

**Lacado:**

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
--------------------------------	--------

Carcasa de cajonera altura útil	125 mm
Altura	850 mm
Peso	116 kg
Carcasa de cajonera, altura	200 mm
Cantidad de cajones	1
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Serie	vario
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón anchura útil en G	20
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125
Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800
Tablero de trabajo, 50 mm de grosorde bambú encolado en cruz Longitud de tablero 2000 mm	926001 2000
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 200/1	927600 200/1
Chapa de nudos Tipo 1	927122 1