

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con carcasa 16G, altura 950 mm, placa de bambú, 12x20G, Longitud de tablero: 1500/6mm**Datos de pedido**

Número de pedido	922131 1500/6
GTIN	4062406083823
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Suministro:

1 pie soporte, 1 pareja de chapa de nudo, carcasa de cajonera, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Cajón anchura útil en G	12
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	800 kg
Carcasa de cajonera, anchura	400 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Serie	vario
Cantidad de cajones	6
Cajón anchura útil	300 mm
Peso	121 kg
Carcasa de cajonera altura útil	800 mm
Altura	950 mm
Cajones superficie útil en G	12×20
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Carcasa de cajonera, altura	900 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927500 150
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927500 100
Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927500 125
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Cajón Altura frontal de cajón 250 mm	927500 250
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Carcasa 16G con cajones Altura / cantidad de cajones 900/6	927300 900/6
Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz Longitud de tablero 1500 mm	926001 1500
Chapa de nudos Tipo 1	927122 1
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900