

**Garant****Fresa de inmersión de 93°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/4mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	211807 50/4
GTIN	4045197715043
Clase de artículo	210

## Descripción

**Ejecución:**

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

**Aplicación:**

Para la prevención de atascamientos de virutas, especialmente para vaciados profundos.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

## Descripción técnica

Ø de corte $D_c$	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	55 mm
Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Ø de perforación de asiento	22 mm
Número de filos Z	4
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	98 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	4,25 grados
Fresado circular de taladro $a_p$	10 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	94 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	40,34 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7