

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con carcasa 24G, altura 950 mm, Tablero de haya Multiplex, 20x20G, Longitud de tablero: 1500/3mm**Datos de pedido**

Número de pedido	922634 1500/3
GTIN	4062406084530
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 50, 75, 100

Suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapas de nudo, carcasa con cajones, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Cajón anchura útil	500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Peso	120 kg
Altura	950 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Serie	vario
Carcasa de cajonera, altura	300 mm
Cajón anchura útil en G	20
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Cajón profundidad útil	500 mm
Carcasa de cajonera altura útil	225 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cantidad de cajones	3
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927800 50
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Pie de soporte Altura 900 mm	927000 900
Chapa de nudos Tipo 1	927122 1
Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de haya multiplex Longitud de tablero 1500 mm	926081 1500
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 300/3	927600 300/3