

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con carcasa 24G, altura 950 mm, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 2000/6mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 922771 2000/6 |
| GTIN | 4062406085087 |
| Clase de artículo | 9GG |

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Suministro:

1 pie soporte, 1 pareja de chapas de nudo, carcasa con cajones, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------|
| Cajones superficie útil en G | 20x20 |
|------------------------------|-------|

| | |
|--|--|
| Carcasa de cajonera, anchura | 600 mm |
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm |
| Cajón anchura útil | 500 mm |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm |
| Peso | 172 kg |
| Cantidad de cajones | 6 |
| Serie | vario |
| Cajón profundidad útil | 500 mm |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 800 kg |
| Carcasa de cajonera, altura | 900 mm |
| Altura | 950 mm |
| Carcasa de cajonera, profundidad | 650 mm |
| Cajón anchura útil en G | 20 |
| Longitud del tablero de trabajo | 2000 mm |
| Carcasa de cajonera altura útil | 800 mm |
| Cajón profundidad útil en G | 20 |
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero |
| Grosor material | 1 mm |
| Banco de trabajo altura | 950 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Grosor de plaquita | 50 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | 20×20G |
| Tipo de producto | Banco de trabajo |

Accesorios

| | |
|---|--------------|
| Cajón Altura frontal de cajón 250 mm | 927800 250 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21 | 914227 KO21 |
| Cajón Altura frontal de cajón 100 mm | 927800 100 |
| Cajón Altura frontal de cajón 150 mm | 927800 150 |
| Cajón Altura frontal de cajón 75 mm | 927800 75 |
| Cajón Altura frontal de cajón 125 mm | 927800 125 |
| Pie de soporte Altura 900 mm | 927000 900 |
| Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz Longitud de tablero 2000 mm | 926001 2000 |
| Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 900/6 | 927600 900/6 |
| Chapa de nudos Tipo 1 | 927122 1 |