

**Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, 947A, Tamaño de grano: 60****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 568526 60     |
| GTIN              | 4054596059146 |
| Clase de artículo | 53S           |

**Descripción****Ejecución:**

Minicintas Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

**Cinta abrasiva de primera categoría** con grano de cerámica **Cubitron™ II de forma precisa** (autoafilable). Con producto abrasivo para un rectificado aún más frío.

**Aplicación:**

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 / 568575 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.

Mejora considerable del rendimiento **en materiales de difícil mecanizado**, como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, aluminio.

Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

**Descripción técnica**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tamaño de grano           | 60       |
| Ø cinta abrasiva          | 90 mm    |
| Anchura cinta abrasiva    | 100 mm   |
| Símbolo de medio abrasivo | Cerámica |

Proporción de hierro, azufre y cloro

< 0,1 %

Quality Dress

947A

---

## Accesorios

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo AIR

568580 AIR

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo HARD

568580 HARD

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo SOFT

568580 SOFT