

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con carcasa 24G, puerta, altura 850 mm, Tablero de Eluplan oscuro, 20×20G, Longitud de tablero: 2000/T2mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 922787 2000/T2 |
| GTIN | 4062406085445 |
| Clase de artículo | 9GG |

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 75

Altura de puerta mm: 525

Número de estantes regulables en altura: 1

Suministro:

1 pie soporte, 1 pareja de chapas de nudos, carcasa con cajones y puerta, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

| | |
|-------|-------|
| Serie | vario |
|-------|-------|

| | |
|--|--|
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 800 kg |
| Cajón anchura útil | 500 mm |
| Carcasa de cajonera, altura | 800 mm |
| Carcasa de cajonera, anchura | 600 mm |
| Cajón profundidad útil en G | 20 |
| Peso | 133 kg |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm |
| Carcasa de cajonera altura útil | 700 mm |
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm |
| Cajón profundidad útil | 500 mm |
| Cajones superficie útil en G | 20x20 |
| Cajón anchura útil en G | 20 |
| Longitud del tablero de trabajo | 2000 mm |
| Altura | 850 mm |
| Cantidad de cajones | 2 |
| Carcasa de cajonera, profundidad | 650 mm |
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero |
| Grosor material | 1 mm |
| Banco de trabajo altura | 850 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Grosor de plaquita | 50 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Ángulo de apertura de la puerta | 180 grados |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | 20x20G |
| Tipo de producto | Banco de trabajo |

Accesorios

| | |
|---|--------------|
| Cajón Altura frontal de cajón 75 mm | 927800 75 |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12 | 914226 KO12 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21 | 914227 KO21 |
| Pie de soporte Altura 800 mm | 927000 800 |
| Carcasa 24G con puerta con tope a la derecha / cajones Altura / cantidad de cajones 800/2 | 927610 800/2 |
| Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan) Longitud de tablero 2000 mm | 926241 2000 |
| Chapa de nudos Tipo 1 | 927122 1 |