

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo Vario con 2 carcasa 24G, altura 850 mm, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 2000/6+2Tmm****Datos de pedido**

Número de pedido	922801 2000/6+2T
GTIN	4062406085537
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 75

Altura de puerta (derecha) mm: 525

Cantidad de estantes regulables en altura (derecha): 1

**Suministro:**

2 carcasa con cajones, tablero de trabajo.

**Lacado:**

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Cajón anchura útil	500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm

Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Carcasa de cajonera altura útil	700 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Peso	178 kg
Serie	vario
Cajón profundidad útil	500 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	1000 kg
Altura	850 mm
Cantidad de cajones	8
Cajones superficie útil en G	20x20
Cajón anchura útil en G	20
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927800 50
Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125
Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927800 200
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 800/6	927600 800/6
Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz Longitud de tablero 2000 mm	926001 2000
Carcasa 24G con puerta con tope a la derecha / cajones Altura / cantidad de cajones 800/2	927610 800/2