

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con 2 carcassas 24G, altura 950 mm, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 2000/7+2Tmm**Datos de pedido**

Número de pedido	922811 2000/7+2T
GTIN	4062406085667
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 75

Altura de puerta (derecha) mm: 625

Cantidad de estantes regulables en altura (derecha): 1

Suministro:

2 carcassas con cajones, tablero de trabajo.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Altura	950 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Carcasa de cajonera altura útil	800 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Serie	vario
Cantidad de cajones	9
Cajones superficie útil en G	20x20
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	1000 kg
Peso	192 kg
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927800 200
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz Longitud de tablero 2000 mm	926001 2000
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 900/7	927600 900/7
Carcasa 24G con puerta con tope a la derecha / cajones Altura / cantidad de cajones 900/2	927610 900/2