



Sargentos de tornillo variables con tapa de presión especial y 2 muletillas, Abertura de sujeción: 1500mm



Datos de pedido

Número de pedido	861750 1500
GTIN	4008158036373
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Sargentos de tornillo variables, ¡nueva flexibilidad con grandes aberturas de sujeción de hasta 2 m! Guía de acero perfilado estirado, galvanizado. Por ambos lados con seguro final que se puede soltar sin herramientas. Brazo deslizante de acero bonificado, forjado en estampa. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal y tapa de presión especial móvil (hasta 35°). Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.

Aplicación:

Posibilidades de empleo diversas en el campo de la madera y del metal gracias al sistema modular. Los brazos deslizantes se pueden sustituir por otros o complementar con otros. Reversible sin herramientas de sujeción a expansión. El sargento también se puede deslizar a través de una abertura en la pieza de trabajo. El posicionamiento central en la pieza de trabajo evita el vuelco. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas en ángulo de hasta 35°. **Fuerza de apriete máxima hasta 6500 N.**

Nota:

En cuanto al estribo deslizante de recambio, véase en la lista de piezas de recambio los n.º 861756 (mango de palanca), 861757 (mango de madera) o 861758 (mango de palanca).

Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	27 × 13 mm
Peso	5,97 kg
Alcance del brazo	120 mm
Abertura de sujeción	1500 mm
Tipo de producto	Sargento

Accesorios

Brazo deslizante con mango de madera	861757
Brazo deslizante con muletilla	861756
Brazo deslizante con mango de palanca	861758