

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario con 2 carcassas, regulador de altura plegable, altura 850 mm, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 1500/6+1Tmm**Datos de pedido**

Número de pedido	922821 1500/6+1T
GTIN	4062406085759
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa con dispositivo de abatimiento y regulación de la altura GARANT n.º 967568 tam. 120, tornillo de banco incluido n.º 967100 tam. 120. Ancho de la carcasa de tornillo de banco 16G, incluido cajón. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Carcasa con tornillo de banco: Puerta cerrable por cerradura de pasador cilíndrico. Cajón no cerrable.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 150

Altura de puerta (derecha) mm: 575

Suministro:

1 carcasa con cajones, 1 carcasa que incluye dispositivo de abatimiento y regulador de altura y tornillo de banco, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Cantidad de cajones	7
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Carcasa de cajonera, altura	800 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Carcasa de cajonera altura útil	700 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Altura	850 mm
Peso	179 kg
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajones superficie útil en G	20x20
Cajón anchura útil	500 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	1000 kg
Serie	vario
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G

Tipo de producto

Banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927800 200
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927500 150
Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125
Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927800 50
Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz Longitud de tablero 1500 mm	926001 1500
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 800/6	927600 800/6
Carcasa 16G adecuada para regulador de altura abatible y tornillo de banco Altura 800 mm	927321 800