

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo Vario con 2 carcassas, regulador de altura plegable, altura 950 mm, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 2000/6+1Tmm****Datos de pedido**

Número de pedido	922831 2000/6+1T
GTIN	4062406085926
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Carcasa con dispositivo de abatimiento y regulación de la altura GARANT n.º 967568 tam. 120, tornillo de banco incluido n.º 967100 tam. 120. Ancho de la carcasa de tornillo de banco 16G, incluido cajón. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Carcasa con tornillo de banco: Puerta cerrable por cerradura de pasador cilíndrico. Cajón no cerrable.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 150

Altura de puerta (derecha) mm: 675

**Suministro:**

1 carcasa con cajones, 1 carcasa que incluye dispositivo de abatimiento y regulador de altura y tornillo de banco, tablero de trabajo.

**Partes opcionales:**

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

## Descripción técnica

Cajones superficie útil en G	20x20
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Carcasa de cajonera altura útil	800 mm
Cajón anchura útil en G	20
Carcasa de cajonera, altura	900 mm
Altura	950 mm
Carcasa de cajonera, anchura	600 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Cantidad de cajones	7
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Serie	vario
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	1000 kg
Peso	200 kg
Cajón anchura útil	500 mm
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

---

**Accesorios**

Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Cajón Altura frontal de cajón 250 mm	927800 250
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927500 150
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz Longitud de tablero 2000 mm	926001 2000
Carcasa 24G con cajones Altura / cantidad de cajones 900/6	927600 900/6
Carcasa 16G adecuada para regulador de altura abatible y tornillo de banco Altura 900 mm	927321 900