

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo con dispositivo de transporte, altura 850 mm con tablero de bambú, 20×20G, Longitud de tablero: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	923651 1500
GTIN	4062406086008
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **El desbloqueo individual monomanual de los cajones** impide que los cajones se abran durante el transporte. Dispositivo de transporte con 2 rodillos de dirección y 2 rodillos fijos de Ø100 mm con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente a través del mango elevador de 2 componentes Haptoprene®, lo cual consigue una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil. Carga máxima del dispositivo de transporte **400 kg** (banco de trabajo incluyendo el contenido). Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajón por cada lado, en mm: 75

Altura de puerta por lado, en mm: 425

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **unidad de transporte siempre antracita RAL 7016** (no configurable), **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cajón profundidad útil en G	20
-----------------------------	----

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Parachoques	no
Cajón anchura útil en G	20
rebajable	sí
Ø de rueda, rueda fija	100 mm
Superficie tablero de trabajo	barnizado incoloro
Cajones superficie útil en G	20x20
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Anchura de la estructura inferior	1300 mm
Material tablero de trabajo	Bambú
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Número puertas	2
ComfortClose	no
Carcasa de cajonera altura útil	525 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Tirador deslizante	no
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Altura	850 mm
Cantidad de cajones	2
Cajón anchura útil	500 mm
Ø de rueda, rueda dirigible	100 mm
Material rueda	Caucho macizo
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Peso	139,6 kg
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	400 kg
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Tipo de enchufe entrada	F
Tensión nominal	250 V

Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 75 mm	927805 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12