

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo con dispositivo de transporte, con regulador de altura y tornillo de banco, con tablero de haya multiplex, 20×20G, Longitud de tablero: 1250mm**Datos de pedido**

Número de pedido	923694 1250
GTIN	4062406086190
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga de tubo cuadrado. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **El desbloqueo individual monomanual de los cajones** impide que los cajones se abran durante el transporte. Dispositivo de transporte con 2 rodillos de dirección y 2 rodillos fijos de Ø100 mm con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente a través del mango elevador de 2 componentes Haptoprene®, lo cual consigue una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil. Carga máxima del dispositivo de transporte **400 kg** (banco de trabajo incluyendo el contenido). Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Cerrable con cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75

Altura de puerta mm: 425

Altura de puerta carcasa de tornillo de banco mm: 575

Suministro:

Incluye dispositivo de abatimiento y regulación de altura n.º 967568 tam. 120 y tornillo de banco GARANT n.º 967100 tam. 120.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **unidad de transporte siempre antracita RAL 7016** (no configurable), **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cajón anchura útil	500 mm
Tirador deslizante	no
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Material rueda	Caucho macizo
Peso	142,3 kg
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	400 kg
Altura rebajable	sí
Parachoques	no
Ø de rueda, rueda fija	100 mm
Cajón anchura útil en G	20
ComfortClose	no
Número puertas	2
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Ø de rueda, rueda dirigible	100 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Cajones superficie útil en G	20x20
Superficie tablero de trabajo	barnizado incoloro
Cantidad de cajones	1
Material tablero de trabajo	Multiplex de haya
Longitud del tablero de trabajo	1250 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm

Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 75 mm	927805 75