

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo con dispositivo de transporte, sin regulador de altura y tornillo de banco, con tablero de haya multiplex, 20×20G, Longitud de tablero: 1250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	923734 1250
GTIN	4062406086251
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga de tubo cuadrado. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **El desbloqueo individual monomanual de los cajones** impide que los cajones se abran durante el transporte. Dispositivo de transporte con 2 rodillos de dirección y 2 rodillos fijos de Ø100 mm con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente a través del mango elevador de 2 componentes Haptoprene®, lo cual consigue una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil. Carga máxima del dispositivo de transporte **400 kg** (banco de trabajo incluyendo el contenido). Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Cerrable con cerradura de pasador cilíndrico.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón mm: 75

Altura de puerta mm: 425

Altura de puerta carcasa de tornillo de banco mm: 575

**Lacado:**

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **unidad de transporte siempre antracita RAL 7016** (no configurable), **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

Material rueda	Caucho macizo
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
ComfortClose	no
Cajones superficie útil en G	20x20
Peso	122,7 kg
rebajable	sí
Longitud del tablero de trabajo	1250 mm
Ø de rueda, rueda fija	100 mm
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Parachoques	no
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Material tablero de trabajo	Multiplex de haya
Altura	850 mm
Superficie tablero de trabajo	barnizado incoloro
Ø de rueda, rueda dirigible	100 mm
Cantidad de cajones	1
Número puertas	2
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte	400 kg
Tirador deslizante	no
Cajón anchura útil en G	20
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg

Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo móvil

## Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual Altura frontal de cajón 75 mm	927805 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12