

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo, 5 cajones a la izquierda, abierto por el centro, 4 cajones a la derecha, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	921211 2000
GTIN	4062406086442
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.

Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.

Parte central con carcasa abierta retraída para un asiento ergonómico.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 75, 100, 150, 150, 150

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 100, 125, 150, 250

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. **Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Cajón anchura útil en G	20
Cajón profundidad útil	500 mm
Carcasa de cajonera altura útil	625 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Anchura de la estructura inferior	1900 mm
Altura	950 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Serie	Ready-to-go
Peso	213,6 kg
Cajón profundidad útil en G	20
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	800 kg
Cantidad de cajones	9
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125
Cajón Altura frontal de cajón 250 mm	927800 250
Bombillo con 2 llaves Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) 003	950050 003
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100