

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario Basic, altura 850 mm, placa de bambú, Longitud de tablero: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	922001 1500
GTIN	4062406086602
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en estable construcción de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arrostramiento transversal y alojamiento para la regulación de la altura. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 2 parejas de chapas de nudo como refuerzo.

Suministro:

2 pies soporte, 2 parejas de chapa de nudo, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Material tablero de trabajo	Bambú
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Altura	850 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm

Serie	vario Basic
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Peso	59 kg
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo

Accesorios

Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800
Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de bambú encolado en cruz Longitud de tablero 1500 mm	926001 1500
Chapa de nudos Tipo 1	927122 1