

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo Vario Basic, altura 850 mm, Tablero de haya Multiplex,  
Longitud de tablero: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	922004 2000
GTIN	4062406086664
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo en estable construcción de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arrostramiento transversal y alojamiento para la regulación de la altura. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 2 parejas de chapas de nudo como refuerzo.

**Suministro:**

2 pies soporte, 2 parejas de chapa de nudo, tablero de trabajo.

**Partes opcionales:**

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

**Lacado:**

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Peso	73 kg
Serie	vario Basic

Altura	850 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo

## Accesorios

Chapa de nudos Tipo 1	927122 1
Tablero de trabajo, 50 mm de grosor de haya multiplex Longitud de tablero 2000 mm	926081 2000
Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800