

**Garant****Portabrocas con mango cilíndrico, Tipo: 32****Datos de pedido**

Número de pedido	341265 32
GTIN	4062406086633
Clase de artículo	31B

**Descripción****Ejecución:**

- Para giro a derecha y a izquierda.
- Construcción delgada.
- Suministro preciso del refrigerante.

**Ventaja:**

- Empleo muy flexible gracias al mango cilíndrico.
- Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

**Suministro:**

Incluida llave de apriete Torx con mango transversal.

**Descripción técnica**

Longitud cabezal portabrocas abierto	81,9 mm
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Ø exterior	50 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	92 mm
Longitud del mango	60 mm
Longitud total	141,9 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	32 mm
Precisión de concentricidad	≤ 20 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm

Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Tipo de producto	Portabrocas