

Garant**Portabrocas con mango cilíndrico, Tipo: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	341265 25
GTIN	4062406086626
Clase de artículo	31B

Descripción**Ejecución:**

- Para giro a derecha y a izquierda.
- Construcción delgada.
- Suministro preciso del refrigerante.

Ventaja:

- Empleo muy flexible gracias al mango cilíndrico.
- Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Suministro:

Incluida llave de apriete Torx con mango transversal.

Descripción técnica

Ø exterior	50 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	81,9 mm
Gama de sujeción	1 - 16 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado	92 mm
Longitud del mango	56 mm
Longitud total	137,9 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Precisión de concentricidad	≤ 20 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm

Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Tipo de producto	Portabrocas