

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo Vario, con regulación eléctrica de la altura, Tablero de haya Multiplex, Longitud de tablero: 1000/DEmm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 923254 1000/DE |
| GTIN | 4062406087234 |
| Clase de artículo | 9GG |

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Con 2 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Regulable en altura eléctricamente en continuo. Regulación de la altura mediante pulsador. Cable de conexión con enchufe alemán tipo Schuko. Potencia de conexión 250 V / 50 Hz con 340 W como máximo.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Suministro:

2 pies soporte regulables en altura eléctricamente, 2 parejas de chapa de nudo, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como carcasa, revestimiento lateral, etc. en Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

La entrega se realiza sin montar. La posición del inserto palpador se puede elegir libremente. En caso de colocación en fila es absolutamente necesaria chapa cortante n.º 927220.

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm |
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm |
| Peso | 60 kg |
| Tensión de conexión | 250 V |
| Intervalo de regulación de altura | 850 - 1050 mm |
| Longitud del tablero de trabajo | 1000 mm |
| Capacidad de carga máxima | 400 kg |
| Velocidad de elevación | 9 mm/s |
| Serie | vario Basic |
| ComfortClose | no |
| Clase de protección IP | IP 20 |
| Suministro de energía | Con batería |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Tipo de enchufe entrada | F |
| Tensión nominal | 250 V |
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero |
| Grosor material | 1 mm |
| Regulación de la altura para puesto de trabajo | 850-1050 mm |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg |
| Ejecución regulación de la altura | eléctrico |
| Grosor de plaquita | 50 mm |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Banco de trabajo |

