

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo Vario, con regulación eléctrica de la altura, Tablero de haya Multiplex, Longitud de tablero: 1500/DEmm****Datos de pedido**

Número de pedido	923254 1500/DE
GTIN	4062406087241
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Con 2 parejas de chapas de nudo como refuerzo. Regulable en altura eléctricamente en continuo. Regulación de la altura mediante pulsador. Cable de conexión con enchufe alemán tipo Schuko. Potencia de conexión 250 V / 50 Hz con 340 W como máximo.

**Función:**

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

**Suministro:**

2 pies soporte regulables en altura eléctricamente, 2 parejas de chapa de nudo, tablero de trabajo.

**Partes opcionales:**

Encontrará accesorios complementarios como carcasa, revestimiento lateral, etc. en Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

**Lacado:**

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

La entrega se realiza sin montar. La posición del inserto palpador se puede elegir libremente. En caso de colocación en fila es absolutamente necesaria chapa cortante n.º 927220.

**Descripción técnica**

Peso	75 kg
Velocidad de elevación	9 mm/s
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Serie	vario Basic
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Capacidad de carga máxima	400 kg
Intervalo de regulación de altura	850 - 1050 mm
ComfortClose	no
Tensión de conexión	250 V
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Clase de protección IP	IP 20
Suministro de energía	Con batería
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura para puesto de trabajo	850-1050 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	400 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Banco de trabajo

