



Compresores para artesanía, Tipo: I.COMP3



Datos de pedido

Número de pedido	079841 I.COMP3
GTIN	
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Válvulas anticorrosión, refrigeración altamente eficaz, componentes de transmisión de fuerza sin mantenimiento, recipientes protegidos contra la corrosión; al menos 10 años de garantía para piezas de recambio. Rendimiento elevado para reducir los gastos de explotación. Compresor de aire compacto portátil y móvil, sin aceite y sin mantenimiento.

- **Aire sin aceite, comprimido.**
- **Fácil de transportar.**
- **de uso universal.**
- **Preselección de presión integrada y variación en continuo del número de revoluciones.**

Nota:

A petición se suministran otros compresores para artesanía.

Descripción técnica

Quality Dress	i.Comp 3
Presión máxima (aire)	11 bar
Anchura	570 mm

Volumen depósito a presión	117 l
Potencia máxima de llenado	160 l/min
Potencia máxima de aspiración	265 l/min
Consumo de potencia	1,5 kW
Nivel sonoro de funcionamiento	97 dB(A)
Altura	1050 mm
Longitud	440 mm
Velocidad de giro máxima	3200 min ⁻¹
Peso	29 kg
Tipo de producto	Compresor