

 **KOMET**
**Asiento KOMET®, HSK-A 63, ABS® Ø d: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	239020 80
GTIN	4047109038844
Clase de artículo	29W

**Descripción****Ejecución:**

- **Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.**
- **Con alimentación interna de refrigerante.**

**Norma:****DIN 69893****Nota:**

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Refrigeración interior: sí

Ø exterior d<sub>1</sub>: 63 mm

Longitud de voladizo A: 100 mm

**Descripción técnica**

Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	80 mm
Longitud de voladizo A	100 mm
Adaptador	HSK-A 63
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Ø exterior d <sub>1</sub>	63 mm

Tipo de producto

Asiento ABS