



## Asiento KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 25 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	239002 25
GTIN	4047109045163
Clase de artículo	29W

### Descripción

#### Ejecución:

- Forma AD/B
- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 8000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

#### Norma:

**DIN 69871**

#### Suministro:

**Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.**

#### Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo A: 60 mm

Longitud de avance L<sub>1</sub>: 20 mm

### Descripción técnica

Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	25 mm
Longitud de avance L <sub>1</sub>	20 mm
Longitud de voladizo A	60 mm
Adaptador	SK 50
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69871

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Asiento ABS