


Asiento KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 25mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 239022 25 |
| GTIN | 4047109039902 |
| Clase de artículo | 29W |

Descripción
Ejecución:

- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:
DIN 69893
Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Longitud de avance L ₁ | 31 mm |
| Longitud de voladizo A | 60 mm |
| Ø del mango ABS® D _s | 25 mm |
| Adaptador | HSK-A 100 |
| Mango | ABS |
| Norma asiento | DIN 69893 |
| Refrigeración interior | sí |
| Ø exterior d ₁ | 100 mm |
| Tipo de producto | Asiento ABS |

