



## Soporte atornillado con parte inferior de aluminio, Altura máxima de asiento: 88Fmm



### Datos de pedido

Número de pedido	373550 88F
GTIN	4020772072865
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

El imán permanente en el pie del soporte atornillado permite un posicionamiento exacto y fácil de manipular **en el caso de sujeción vertical**. Versión modular. Aumento de altura de hasta máximo 350 mm, en combinación con anillo intermedio n.º 373555.

#### Nota:

Con taladro de centrado Ø 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 – 375010.

### Descripción técnica

Altura máxima de asiento	88 mm
Ø del cabezal	50 mm
Altura mínima de asiento	75 mm
Tipo	6400
Ø parte inferior	50 mm

Para bridas con anchura de ranura	14 - 22 mm
Capacidad de carga	30 kN
Tipo de producto	Soporte atornillado