

Garant
Broca especial MDI DIN 6535 HA, Sin revestimiento, Ø DC ±0,003: 7,01 mm

Datos de pedido

Número de pedido	121201 7,01
GTIN	4045197715845
Clase de artículo	11E

Descripción
Ejecución:

Broca de precisión espiralizada para plásticos. **El autocentrado** gracias a la **geometría de 1 filo** proporciona la **máxima exactitud del calibre de puntas**. Ranuras espirales **pulidas** para **evacuación de viruta óptima**.

Cumplimiento de la **banda de tolerancias IT7** posible desde Ø entrada hasta Ø salida **gracias al afilado especial**.

Tolerancia: Tamaño Ø nominal **±0,003 mm**.

Recomendación:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB:** pedir con **n.º 121201 + 129100HB**.

Forma **HE:** pedir con **n.º 121201 + 129100HE**.

Norma: DIN 6537

Tolerancia Ø nominal: ±0,003

Número de filos Z: 1

Semiestándar: sí

Tolerancia Ø nominal: ±0,003

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 42,5 mm

Longitud total L: 91 mm

Ø de mango D_s : 8 mm

Avance f en PEEK: 0,2 mm/rev,

Descripción técnica

Tolerancia de mango	h6
---------------------	----

Longitud de la ranura de viruta L_c	53 mm
Número de filos Z	1
Ø nominal D_c	7,01 mm
Tolerancia Ø nominal	$\pm 0,003$
Ø de mango D_s	8 mm
Longitud total L	91 mm
Avance f en PEEK	0,2 mm/rev,
Norma	DIN 6537
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	42,5 mm
Semiestándar	sí
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Profundidad de taladrado hasta	5×D
Ángulo de punta	120 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HE	129100 HE
Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB